

## Kit de raccordement d'eau Geberit pour réservoirs apparents avec alimentation à l'arrière au centre

---



Exemple d'image

### Utilisation

- Pour raccorder Geberit AquaClean 4000 sur des réservoirs apparents avec alimentation à l'arrière au centre
- Pour raccorder Geberit AquaClean 5000 et Geberit AquaClean 5000plus sur des réservoirs apparents avec alimentation à l'arrière au centre
- Pour raccorder des abattants Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs apparents avec alimentation à l'arrière au centre

### Contenu de la livraison

- 2 flexibles à tresse métallique 3/8"
- Matériel de raccordement
- Matériel de fixation

### N° de réf.

---

115.438.00.1

---



- 
- Commander le n° de réf. 147.034.00.1 en supplément pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs apparents Geberit avec alimentation au centre